

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X50



Artikelnummer	01000.140.050
Marke	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008244
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	22
Durchmesser (d-D)	M14
Länge (L) (mm)	50

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Technische Zeichnung

