

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X70

Artikelnummer	01000.140.070
Marke	-
UBB	950351903881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008282
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Technische Zeichnung

