

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X90

Artikelnummer	01000.140.090
Marke	-
UBB	950351010398
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008329
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Technische Zeichnung

