

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X140



Artikelnummer	01000.140.140
Marke	-
UBB	950351010885
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008374
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	22
Durchmesser (d-D)	M14
Länge (L) (mm)	140

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Technische Zeichnung

