

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X150

Artikelnummer	01000.140.150
Marke	-
UBB	950351010968
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008381
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	150
P	2
s	22

### Technische Zeichnung

