

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X65



Artikelnummer	01000.160.065
Marke	-
UBB	950351011537
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008527
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	65

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

