

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X70

Artikelnummer	01000.160.070
Marke	-
UBB	950351011610
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008534
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Technische Zeichnung

