

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X75



Artikelnummer	01000.160.075
Marke	-
UBB	950351011792
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008541
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	75

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

