FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X75

Artikelnummer	01000.160.075
Marke	-
UBB	950351011792
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008541
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Standards

Durchmesser	M16	NEN	1555
Länge	75 mm	DIN	931
Klasse	8.8	NF	E25-112
Antriebsart	Hexagon	ISO	4014
Kopfform	Sechskantkopf	ASME	B18.2.3.1M
Material	Stahl		
Gewinderichtung	Rechts		
Oberfläche	Blank		
Gewinde	Metrisches Gewinde		

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
Р	2
S	24

