

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X150

Artikelnummer	01000.160.150
Marke	-
UBB	950351012527
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008633
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technische Zeichnung

