

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X160

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01000.160.160            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950351012600             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492008640            |
| PKG. von 25   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Durchmesser     | M16                |
| Länge           | 160 mm             |
| Klasse          | 8.8                |
| Antriebsart     | Hexagon            |
| Kopfform        | Sechskantkopf      |
| Material        | Stahl              |
| Gewinderichtung | Rechts             |
| Oberfläche      | Blank              |
| Gewinde         | Metrisches Gewinde |

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |

### Technische Spezifikation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 44  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 57  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 38  |
| d-D                                | M16 |
| k                                  | 10  |
| L (mm)                             | 160 |
| P                                  | 2   |
| s                                  | 24  |

### Technische Zeichnung

