

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X180

Artikelnummer	01000.160.180
Marke	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008664
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

### Technische Zeichnung

