

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X190

Artikelnummer	01000.160.190
Marke	-
UBB	950351914029
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008671
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	190 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	190
P	2
s	24

Technische Zeichnung

