

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X220



Artikelnummer 01000.160.220

Marke -

UBB 950351012949

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008701

PKG. von 25 Nur komplette
 Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	220

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

