

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X270

Artikelnummer	01000.160.270
Marke	-
UBB	952351313806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008756
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	270 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	270
P	2
s	24

Technische Zeichnung

