

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X60

Artikelnummer	01000.180.060
Marke	-
UBB	950351013442
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008855
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Technische Zeichnung

