

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X75

Artikelnummer	01000.180.075
Marke	-
UBB	950351013772
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008886
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	75 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	75
P	2.5
s	27

Technische Zeichnung

