

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X100



Artikelnummer	01000.180.100
Marke	-
UBB	950351014010
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008923
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M18
Länge (L) (mm)	100

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

Technische Zeichnung

