

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X240

Artikelnummer	01000.180.240
Marke	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	240 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	240
P	2.5
s	27

Technische Zeichnung

