

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X240



Artikelnummer	01000.180.240
Marke	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M18
Länge (L) (mm)	240

### Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

### Technische Zeichnung

