

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X300

Artikelnummer	01000.180.300
Marke	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	300 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	300
P	2.5
s	27

### Technische Zeichnung

