

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X70

Artikelnummer	01000.200.070
Marke	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009166
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

