

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X90

Artikelnummer	01000.200.090
Marke	-
UBB	950351015835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009203
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

