

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X100

Artikelnummer	01000.200.100
Marke	-
UBB	950351015918
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009227
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

