

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X250

Artikelnummer	01000.200.250
Marke	-
UBB	950351914771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009395
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	250 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	250
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

