

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X260

Artikelnummer	01000.200.260
Marke	-
UBB	950351017088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009401
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	260 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

