

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X280



Artikelnummer	01000.200.280
Marke	-
UBB	950351017161
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009418
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	280

### Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Technische Zeichnung

