FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X280

Artikelnummer	01000.200.280
Marke	-
UBB	950351017161
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009418
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Standards

Durchmesser	M20	NF	E25-112
Länge	280 mm	NEN	1555
Klasse	8.8	ISO	4014
Antriebsart	Hexagon	DIN	931
Kopfform	Sechskantkopf	ASME	B18.2.3.1M
Material	Stahl		
Gewinderichtung	Rechts		
Oberfläche	Blank		
Gewinde	Metrisches Gewinde		

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
Р	2.5
S	30

