

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X300

Artikelnummer	01000.200.300
Marke	-
UBB	950351017245
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009425
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	300 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	300
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

