

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M20X380



Artikelnummer	01000.200.380
Marke	-
UBB	950351017658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009470
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	380

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische Zeichnung

