

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M22X140

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 01000.220.140 |
| Marke | - |
| UBB | 950351018649 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492009593 |
| PKG. von 10 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-----------------|--------------------|
| Durchmesser | M22 |
| Länge | 140 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|------|------------|
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Technische Spezifikation

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 56 |
| b (min.): L200mm | 69 |
| b (min.): L≤125mm | 50 |
| d-D | M22 |
| k | 14 |
| L (mm) | 140 |
| P | 2.5 |
| s | 32 |

Technische Zeichnung

