

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M22X280

Artikelnummer	01000.220.280
Marke	-
UBB	950351019480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009715
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	280
P	2.5
s	32

Technische Zeichnung

