

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X70

Artikelnummer	01000.240.070
Marke	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009784
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Technische Zeichnung

