

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X70



Artikelnummer	01000.240.070
Marke	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009784
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	70

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Technische Zeichnung

