

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X120

Artikelnummer	01000.240.120
Marke	-
UBB	950351020116
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009852
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

### Technische Zeichnung

