

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X200

Artikelnummer	01000.240.200
Marke	-
UBB	950351020785
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009937
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	200 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Technische Zeichnung

