

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X210

Artikelnummer	01000.240.210
Marke	-
UBB	950351915018
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009944
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	210 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	210
P	3
s	36

Technische Zeichnung

