

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X80

Artikelnummer	01000.270.080
Marke	-
UBB	950351022013
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010155
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technische Zeichnung

