

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X90

Artikelnummer	01000.270.090
Marke	-
UBB	950351022195
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010179
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	90
P	3
s	41

Technische Zeichnung

