

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X100

Artikelnummer	01000.270.100
Marke	-
UBB	950351022278
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010186
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

### Technische Zeichnung

