

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X140

Artikelnummer	01000.270.140
Marke	-
UBB	950351022682
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010223
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technische Zeichnung

