

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X150

Artikelnummer	01000.270.150
Marke	-
UBB	950351022765
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010230
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

Technische Zeichnung

