

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M27X160

Artikelnummer	01000.270.160
Marke	-
UBB	950351022849
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010247
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	160 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

Technische Zeichnung

