

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M30X140

Artikelnummer	01000.300.140
Marke	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

