

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M30X190

Artikelnummer	01000.300.190
Marke	-
UBB	950351025321
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010551
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	190 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	190
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

