

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M30X220

Artikelnummer	01000.300.220
Marke	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	220 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

