

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M30X340

Artikelnummer	01000.300.340
Marke	-
UBB	950351026154
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010681
PKG. von 2	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	340 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	340
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

