

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M30X360

Artikelnummer	01000.300.360
Marke	-
UBB	950351026238
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010698
PKG. von 2	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	360 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	360
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

