

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M33X100

Artikelnummer	01000.330.100
Marke	-
UBB	950351026725
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010773
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technische Zeichnung

