

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M33X280

Artikelnummer	01000.330.280
Marke	-
UBB	950351028135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010933
PKG. von 2	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	280
P	3.5
s	50

Technische Zeichnung

